



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Impalcatura su ruote FlexxTower, Altezza piattaforma: 4100mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	966305 4100
GTIN	4031405946637
Classe articolo	98G

Descrizione

Esecuzione:

Impalcatura su ruote in robusto tubo rotondo di alluminio con parti del telaio saldate. Con tavole fermapiEDE in alluminio e ringhiera di protezione termoverniciata con battiginocchio integrato per offrire una protezione anticaduta. Montaggio e smontaggio semplici e sicuri da un livello all'altro da parte di una sola persona con il metodo delle 3 T (utilizzabile fino a 2 persone). Montaggio senza attrezzi grazie ai collegamenti a innesto e alle chiusure rapide. Il peso ridotto delle singole parti consente una facile movimentazione nonché un trasporto e uno stoccaggio di minimo ingombro. I singoli pezzi possono essere impilati in modo compatto l'uno dentro l'altro e utilizzati come carrelli di trasporto. Con bracci triangolari pieghevoli e base girevole per garantire flessibilità e stabilità elevate; ideale anche per il montaggio a parete o per lo spostamento in corridoi stretti.

Comprese 4 ruote piroettanti Ø 125 mm, con dispositivo di bloccaggio, distribuzione centrata del carico e regolazione a vite dell'altezza delle ruote.

Norma:

DIN EN 1004, Lastklasse/Gerüstgruppe 3, belastbar bis 2,0 kN/m².

Descrizione tecnica

Peso	117 kg
------	--------

Larghezza piattaforma	1200 mm
Mobile	sì
Altezza di lavoro circa	6,1 m
Altezza piattaforma	4100 mm
Numero di ruote	4
Altezza struttura	5,3 m
Profondità piattaforma	600 mm
Dimensioni di trasporto	1400×800×1200 mm
Portata scale	200 kg
Tipo di prodotto	Impalcatura