

**Roditrici, Modello: 7232466****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078111 7232466
GTIN	4014586897677
Classe articolo	03F

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Molto economiche grazie all'elevata durata del punzone e della matrice.**
- **Sistema di cambio rapido QuickIN per la sostituzione rapida e senza utensili del punzone e della matrice.**
- **Direzione di lavoro regolabile senza utensili.**

Potente roditrice con adattamento illimitato alle curve per incavi e sezioni.

**Nota:**

Per batterie adatte vedi n. art. 073851 – n. art. 073858 oppure starter set adatti al n. art. 073863 – n. art. 073867. Caricabatterie al n. art. 073866.

**Descrizione tecnica**

Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Raggio della curva più piccola	7 mm
Velocità di taglio	1,5 m/min
Spessore max. del materiale acciaio max. 800 N/mm <sup>2</sup>	1,8 mm
Potenza assorbita	1700 W

Peso	3,6 kg
Frequenza di rete	50 Hz
Larghezza taglio	14 mm
Numero di corse	820 min <sup>-1</sup>
Tensione di rete	230 V
Alimentazione	Alimentazione di rete
Spessore max. del materiale acciaio max. 400 N/mm <sup>2</sup>	3,5 mm
Denominazione originale prodotto	BLK 3.5E
Tipo di prodotto	Roditrici