

**Roditrici, Modello: 7232476****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078111 7232476
GTIN	4014586897714
Classe articolo	03F

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Molto economiche grazie all'elevata durata del punzone e della matrice.**
- **Sistema di cambio rapido QuickIN per la sostituzione rapida e senza utensili del punzone e della matrice.**
- **Direzione di lavoro regolabile senza utensili.**

Potente roditrice per lavori complessi di smontaggio e taglio.

**Nota:**

Per batterie adatte vedi n. art. 073851 – n. art. 073858 oppure starter set adatti al n. art. 073863 – n. art. 073867. Caricabatterie al n. art. 073866.

**Descrizione tecnica**

Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Peso	3,8 kg
Potenza assorbita	1700 W
Numero di corse	820 min <sup>-1</sup>
Denominazione originale prodotto	BLK 5,0
Spessore max. del materiale acciaio max. 400 N/mm <sup>2</sup>	5 mm

Raggio della curva più piccola	90 mm
Tensione di rete	230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Velocità di taglio	1,3 m/min
Alimentazione	Alimentazione di rete
Spessore max. del materiale acciaio max. 800 N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm
Larghezza taglio	8 mm
Tipo di prodotto	Roditrici