

metabo**Trapano a percussione, Modello: SBE800-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	075710 SBE800-2
GTIN	4061792248243
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:****Foratura a percussione con massima protezione dell'utente.**

I trapani a percussione sono dotati di dispositivo di sicurezza a frizione Metabo S-automatic. Quando la punta si blocca, l'azionamento viene immediatamente disaccoppiato meccanicamente per ridurre al minimo l'effetto della coppia inversa sull'utente.

- **Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere per una lunga durata.**
- **Albero con esagono incassato per bit di avvitatore che ne consente l'utilizzo senza mandrino.**

Rotella per la preselezione del numero di giri.

Fornitura:

Inclusi mandrino autoserrante, impugnatura supplementare, battuta profondità di foratura e valigetta in plastica.

Descrizione tecnica

Imballaggio	Valigetta di trasporto
Peso	2,3 kg
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	20 mm
Numero massimo giri 1 velocità	1200 min ⁻¹

Tensione di rete	230 V
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	8 mm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Numero massimo giri 2 velocità	3200 min ⁻¹
Alimentazione	Alimentazione di rete
Coppia massima	10 Nm
Coppia massima	26 Nm
Potenza assorbita	800 W
Frequenza di rete	50 Hz
Capacità del mandrino	1,5 - 13 mm
Denominazione originale prodotto	SBE 800-2
Ø Massimo punta elicoidale per legno	25 mm
Ø Massimo punta elicoidale per legno	40 mm
Numero di colpi massimo	51200 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Trapano a percussione