

metabo**Seghetti alternativi senza batteria, Modello: ST18L90****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078185 ST18L90
GTIN	4061792256170
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:**

Seghetto alternativo a batteria robusto ed estremamente maneggevole per **tagli precisi**.

- **Numero di corse variabile, movimento pendolare e guida della lama per sega ribassata e sostenuta da una molla.**
- **La funzione di soffiaggio dei trucioli attivabile garantisce una buona visuale sul punto di taglio.**
- **Impugnatura ridotta e superficie morbida.**

Un prezioso aiuto per il tuo lavoro quotidiano: pratico seghetto alternativo a batteria per tagli su legno fino a 90 mm.

- **Funzione di soffiaggio dei trucioli per garantire una buona visuale sul punto di taglio.**
- **Possibilità di aspirazione, protezione contro il riavvio.**

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.

Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per "Cordless Alliance System".

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie; inclusi bocchetta di aspirazione, vetro di protezione e chiave esagonale.

Incluso dispositivo antistrappo.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Descrizione tecnica

Vibrazione massima a norma EN	TOTALE 8,7 m/s ²
Particolarità	Impugnatura ridotta
Numero di corse	750 - 3000 min ⁻¹
ID produttore	ST 18 L 90
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V
Movimento pendolare	4 x
Tensione batteria	18 V
Sostituzione utensile senza strumenti	sì, Metabo Quick
Forma	A forma di asta
Spessore massimo lama acciaio	10 mm
Denominazione originale prodotto	ASTS 18-26 AS
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Regolazione dello smusso	sì
Peso	1,9 kg
Spessore massimo lama legno	90 mm
Numero di batterie contenute	0
Tipo di batteria	Ioni di litio
Tipo di prodotto	Sega