

**metabo****Trapano avvitatore a batteria senza batteria con sistema Quick, Modello: 613156850**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070271 613156850
GTIN	4061792246232
Classe articolo	03D

## Descrizione

### Esecuzione:

**Trapano avvitatore a batteria con e senza sistema Metabo Quick.**

Il **sistema Quick consente di risparmiare molto tempo** quando si passa frequentemente dalla foratura all'avvitamento. In pochi secondi, il mandrino con punta può essere sostituito da un mandrino con portabit, senza alcun attrezzo.

Scegli tra una **dotazione completa** con 2 accumulatori, caricabatterie e robusta valigetta in plastica oppure la **macchina senza accessori** in confezione di cartone, se si è già in possesso di alcune batterie. Accumulatori e caricabatterie possono essere acquistati anche separatamente. Inoltre, su tutti gli accumulatori di Metabo ricevi una **garanzia di 3 anni**, indipendentemente dal numero di cicli di ricarica.

Altri dettagli, come la luminosa **luce da lavoro a LED** e il pratico **gancio da cintura**, garantiscono un comfort ancora maggiore durante il lavoro.

- **Precision Stop: giunto di coppia elettronico con precisione aumentata per i lavori che richiedono precisione e accuratezza.**
- **Modalità a impulsi attivabile per svitare viti bloccate e forare su superfici lisce.**

### Vantaggi:

**Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.**

Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per "Cordless Alliance System".

**Fornitura:**

Incluso adattatore a cambio rapido, senza batteria né caricabatterie.

**Nota:**

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

---

**Descrizione tecnica**

Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Ø Massimo punta elicoidale per legno	40 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Tensione batteria	18 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V
Imballaggio	Metabox
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 1700 min <sup>-1</sup>
Denominazione originale prodotto	BS 18 L BL Q
Utilizzo tipico	Medium
Numero di batterie contenute	0
Struttura del motore	senza spazzole
Coppia massima duro	65 Nm
Peso senza batteria	0,9 kg
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Coppia massima morbido	28 Nm
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore
USP1	18V
USP2	Motore senza spazzole, campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13, senza batteria

---

**Accessori**


---

AccumulatoreLi-Power Capacità batteria 2 Ah	073870 2
AccumulatoreLi-Power Capacità batteria 4 Ah	073870 4
AccumulatoreLi-Power Capacità batteria 5,2 Ah	073870 5,2
Caricabatterie Modello ASC145	073890 ASC145
Caricabatterie Modello ASC55	073890 ASC55
Caricabatterie Modello ASC55-8	073890 ASC55-8