

metabo**Trapano avvitatore a percussione con batteria agli ioni di litio, Modello: 613157500**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070121 613157500
GTIN	4061792245945
Classe articolo	03D

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a percussione a batteria con motore senza spazzole e trasmissione a due velocità.

Scegli tra una dotazione completa con 2 accumulatori, caricabatterie e robusta valigetta in plastica oppure la macchina senza accessori in confezione di cartone, se si è già in possesso delle batterie. Accumulatori e caricabatterie possono essere acquistati anche separatamente.

Inoltre, su tutti gli accumulatori di Metabo ricevi una garanzia di 3 anni, indipendentemente dal numero di cicli di ricarica.

Altri dettagli, come la luminosa luce da lavoro a LED e il pratico gancio da cintura, garantiscono un comfort persino maggiore durante le proprie mansioni.

- **Trapano avvitatore a percussione a batteria dal design estremamente compatto per campi di impiego universali.**
- **Funzione a percussione per la foratura su muratura.**

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiprodotto.

Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per "Cordless Alliance System".

Fornitura:

Inclusi mandrino autoserrante, 2x batterie agli ioni di litio, caricabatterie e metaBox.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	2
Peso senza batteria	0,9 kg
Tipo di batteria	Ioni di litio
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Struttura del motore	senza spazzole
Numero di colpi massimo	25500 min ⁻¹
Capacità batteria	2 Ah
Denominazione originale prodotto	SB 18 L BL
Coppia massima duro	65 Nm
Coppia massima morbido	28 Nm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 1700
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 500
Utilizzo tipico	Mezzo
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Ø Massimo punta elicoidale per legno	40 mm
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	13 mm
Tensione batteria	18 V
Imballaggio	Metabox
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore a percussione