

metabo**Trapano avvitatore a percussione con batteria agli ioni di litio, Modello: 602360650**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070121 602360650
GTIN	4061792187863
Classe articolo	03D

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a percussione a batteria con motore senza spazzole e trasmissione a due velocità.

Scegli tra una dotazione completa con 2 accumulatori, caricabatterie e robusta valigetta in plastica oppure la macchina senza accessori in confezione di cartone, se si è già in possesso delle batterie. Accumulatori e caricabatterie possono essere acquistati anche separatamente.

Inoltre, su tutti gli accumulatori di Metabo ricevi una garanzia di 3 anni, indipendentemente dal numero di cicli di ricarica.

Altri dettagli, come la luminosa luce da lavoro a LED e il pratico gancio da cintura, garantiscono un comfort persino maggiore durante le proprie mansioni.

- **Trapano avvitatore a percussione a batteria con la massima potenza per le applicazioni più difficili.**
- **Modalità a impulsi attivabile per svitare viti bloccate e forare su superfici lisce.**
- **Precision Stop: giunto di coppia elettronico con precisione aumentata per i lavori che richiedono una particolare accuratezza.**
- **Disattivazione elettronica di sicurezza: nessun effetto kickback durante il bloccaggio della punta, per un'elevata protezione dell'utente.**

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.

Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per "Cordless Alliance System".

Fornitura:

Inclusi mandrino autoserrante, 2x batterie agli ioni di litio, caricabatterie e metaBox.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Descrizione tecnica

Numero di colpi massimo	38000 min ⁻¹
Coppia massima duro	130 Nm
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	16 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Tensione batteria	18 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V
Ø Massimo punta elicoidale per legno	68 mm
Imballaggio	Metabox
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 550
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 2000
Capacità batteria	5,2 Ah
Struttura del motore	senza spazzole
Denominazione originale prodotto	SB 18 LTX BL I
Numero di batterie contenute	2
Coppia massima morbido	65 Nm
Peso senza batteria	2,5 kg
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore a percussione

Accessori

AccumulatoreLi-Power Capacità batteria 5,2 Ah

073870 5,2