

Garant**Set senza attacco Ø 9,75-164 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	237569
GTIN	4045197602039
Classe articolo	29W

Descrizione**Esecuzione:**

Per Ø 9,75 – 164 mm, barra alesatrice e accessori in valigetta. **Ampliabile** con ponte n. art. 237560 fino al Ø 320 mm.

Precisione di regolazione 0,01 mm per tacca / mediante nonio 0,002 mm sul Ø.

Uso:

Per barenatura interna con barenì con Ø codolo 16 mm e ponti per alesatura di precisione. Barre alesatrici e portainseriti con inserto ISO adatto modello **CC..0602**.

Fornitura:

cad. 1 barra alesatrice (lunghezza di alesatura max.): N. art. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n. art. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

n. art. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n. art. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

n. art. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); n. art. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 ponte di appoggio: N. art. 237647 per ampliamento Ø da 86 – 164 mm.

1 portainseriti per ponte: N. art. 237564 06

1 inserto: N. art. 260052 Dim. CU7010 (CCMT 060204)

Ricambi:

Vite per inserti n. art. 219830.

Raccomandazioni:

Preferibilmente con inserti n. art. 237695 e 237696.

Descrizione tecnica

Attacco	HW63
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino