



Distanziometro laser DISTO™, Modello: D5

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	465550 D5
GTIN	7640180531241
Classe articolo	47C

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in plastica resistente agli urti con tastiera a simboli di facile utilizzo. **Ottica Leica** di elevata qualità racchiusa in un robusto **involucro al magnesio**, particolarmente resistente alle temperature. Display a colori illuminato e girevole per consentire la massima leggibilità. Power Range Technologie™ per misurazioni **fino a 150 m senza piastra bersaglio**. Classe laser 2 testata a norma ISO 16331-1.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Custodia protettiva e cinturino da polso.

Nota:

Trasferimento dati via Bluetooth® Smart anche su smartphone mediante app Leica "DISTO™ Plan" (Android a partire dalla versione 4.3; Apple da iPhone 4s). Semplice creazione dei disegni.

Descrizione tecnica

Tipo di batteria	Ioni di litio
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione elettrica	Ioni di litio
Peso	180 g
Misurazione indiretta (Pitagora)	sì
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Lunghezza	144 mm

Mirino digitale con zoom	4 x
Serie	DISTO™
Filettatura per treppiede	1/4 UNC pollici
Larghezza	60 mm
Selezione ultime misurazioni	sì
Accuratezza	± 1,0 mm
Portata	200 m
Altezza	24 mm
Calcolo della superficie e del volume	sì
Terminale multifunzionale	sì
Addizione / sottrazione	sì
Misura minima / massima	sì
Sensore inclinazione	360 grado
Risoluzione	mm / pollici
Classe laser secondo IEC 825-1	2
Tipo di prodotto	Distanziometro