

 steinel**Dispositivo soffiante aria calda, Modello: 89504****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078321 89504
GTIN	4007841089504
Classe articolo	07E

Descrizione**Esecuzione:**

Termosoffiatore cilindrico di alta qualità HM 2620 E per applicazioni professionali.
Regolazione elettronica con controllo continuo della portata d'aria.

Uso:

Per saldare e risagomare materie plastiche, calettare a caldo, rimuovere vernice, brasare, asciugare e scongelare.

Descrizione tecnica

Tensione di rete	230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Portata d'aria	150 - 500 l/min
Temperatura dell'aria	50 - 700 °C
Peso	840 g
Alimentazione	Alimentazione di rete
Potenza assorbita	2300 W
Denominazione originale prodotto	HM 2620 E
Tipo di prodotto	Heissluftbläser

