



Distanziometro laser DISTO™, Modello: X6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	465550 X6
GTIN	7640180531258
Classe articolo	47C

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in plastica resistente agli urti con tastiera a simboli di facile utilizzo. **Ottica Leica** di elevata qualità racchiusa in un robusto **involucro al magnesio**, particolarmente resistente alle temperature. Display a colori illuminato e girevole per consentire la massima leggibilità. Power Range Technologie™ per misurazioni **fino a 150 m senza piastra bersaglio**. Classe laser 2 testata a norma ISO 16331-1.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Custodia protettiva e cinturino da polso.

Nota:

Trasferimento dati via Bluetooth® Smart anche su smartphone mediante app Leica "DISTO™ Plan" (Android a partire dalla versione 4.3; Apple da iPhone 4s). Semplice creazione dei disegni.

Descrizione tecnica

Mirino digitale con zoom	4 x
--------------------------	-----

Lunghezza	155 mm
Serie	DISTO™
Larghezza	68 mm
Misurazione indiretta (Pitagora)	sì
Addizione / sottrazione	sì
Misura minima / massima	sì
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Peso	230 g
Sensore inclinazione	360 grado
Tipo di batteria	Ioni di litio
Grado di protezione IP	IP 65
Altezza	25 mm
Filettatura per treppiede	1/4 UNC pollici
Accuratezza	± 1,0 mm
Alimentazione elettrica	Ioni di litio
Selezione ultime misurazioni	sì
Calcolo della superficie e del volume	sì
Portata	250 m
Terminale multifunzionale	sì
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Risoluzione	mm / pollici
Classe laser secondo IEC 825-1	2
Tipo di prodotto	Distanziometro