

 steinel**Dispositivo soffiante aria calda, Modello: 89672****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078321 89672
GTIN	4007841089672
Classe articolo	07E

Descrizione**Esecuzione:**

Set per termosoffiatore HM 2320 EKF in valigetta di plastica contenente:

- **Termosoffiatore a pistola con regolazione continua della portata d'aria, quattro programmi di archiviazione, visualizzazione digitale di temperatura e calore residuo, funzione LOCK, uso con una sola mano.**
- **Ugello riduttore 9 mm, ugello a getto largo 50 mm, ugello riflettore, set di 100 tubi flessibili per calettamento.**

Uso:

Per saldare e risagomare materie plastiche, calettare a caldo, rimuovere vernice, brasare, asciugare e scongelare.

Descrizione tecnica

Peso	960 g
Temperatura dell'aria	80 - 650 °C
Tensione di rete	230 V
Imballaggio	Valigetta di trasporto

Alimentazione	Alimentazione di rete
Denominazione originale prodotto	HM 2320 EKF
Portata d'aria	150 - 500 l/min
Esecuzione	Assortimento
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita	2300 W
Tipo di prodotto	Heissluftbläser