

 steinel**Dispositivo soffiante aria calda, Modello: 89610****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078321 89610
GTIN	4007841089610
Classe articolo	07E

**Descrizione****Esecuzione:**

**Termosoffiatore a regolazione elettronica HM 2120 E**, regolazione della portata d'aria a 3 stadi da 150 a 500 l/min. Ordinabile come set e in versione 0.

**Uso:**

Per saldare e risagomare materie plastiche, calettare a caldo, rimuovere vernice, brasare, asciugare e scongelare.

**Descrizione tecnica**

Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita	2200 W
Temperatura dell'aria	80 - 630 °C
Alimentazione	Alimentazione di rete
Denominazione originale prodotto	HM 2120 EKF
Tensione di rete	230 V
Peso	850 g

Esecuzione	Assortimento
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Heissluftbläser