

**Garant****Set di barenatura di precisione Ø 9,75-164 mm, Attacco: SK40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	237541 SK40
GTIN	4045197608499
Classe articolo	29W

**Descrizione****Esecuzione:**

Sistema completo per alesature di precisione dal **Ø 9,75 – 164 mm**, con testina n. art. 237546, barra alesatrice e accessori in valigetta.

**Ampliabile** con ponte n. art. 237560 fino al **Ø 320 mm**. **Precisione di regolazione 0,01 mm per tacca / mediante nonio 0,002 mm sul Ø.**

**Uso:**

Per barenatura interna con bareni con Ø codolo 16 mm e ponti per alesatura di precisione. Barre alesatrici e portainseriti con inserto ISO adatto modello **CC..0602**.

**Fornitura:**

1 testina: n. art. 237546 SK40

cad. 1 barra alesatrice (lunghezza di alesatura max.): n. art. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n. art. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

n. art. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n. art. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

n. art. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); n. art. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 Ponte di appoggio: n. art. 237647 per ampliamento Ø da 86 – 164 mm.

1 Portainseriti per ponte: n. art. 237564 06

1 Inserto: n. art. 260052 Dim. CU7010 (CCMT 060204)

**Ricambi:**

Vite per inserti n. art. 219830.

**Raccomandazioni:**

Preferibilmente con inserti n. art. 237695 e 237696.

**Descrizione tecnica**

Attacco	SK40
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

**Accessori**

Ponte	237647
CC. T 060204 Tipo CU7010	260052 CU7010
Barra alesatrice regolabile	237640
Barra alesatrice	237634
Barra alesatrice	237632
Barra alesatrice	237636
Barra alesatrice regolabile	237642
Barra alesatrice	237630
Portainserito per ponti Modello 06	237564 06
Testina Ø 9,75 – 320 mm Attacco SK40	237546 SK40
Set senza attacco Ø 9,75-164 mm	237569