

**Garant****Testine e bareni di precisione Ø 9,75 – 30,1 mm, Attacco: HW63****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	237581 HW63
GTIN	4045197607768
Classe articolo	29W

**Descrizione****Esecuzione:**

Con testina n. art. 237591, barre alesatrici e accessori in valigetta. **Precisione di regolazione 0,01 mm per tacca / mediante nonio 0,002 mm sul Ø.**

Regolazione Ø con errore di inversione minimo.

**Per Ø 9,75 – 30,1 mm**

**Uso:**

Per acciai per tornitura interna con Ø codolo 16 mm e ponti per alesatura di precisione. Con inserti ISO **modello CC..0602...**

**Fornitura:**

1 testina: n. art. 237591 HW63

cad. 1 barra alesatrice (lunghezza di alesatura max.): n. art. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n. art. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

n. art. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n. art. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 Portainseriti per ponte: n. art. 237564 06

1 Inserto: n. art. 260052 Dim. CU7010 (CCMT 060204)

**Ricambi:**

Vite per inserti n. art. 219830.

**Raccomandazioni:**

Preferibilmente con inserti n. art. 237695 e 237696.

## Descrizione tecnica

Attacco	HW63
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

## Accessori

TestinaØ 9,75 – 88,1 mm Attacco HW63	237591 HW63
Barra alesatrice	237634
CC. T 060204 Tipo CU7010	260052 CU7010
Barra alesatrice	237636
Barra alesatrice	237630
Barra alesatrice	237632
Set senza attaccoØ 9,75-164 mm	237598