

Garant**Testine e barenì di precisione Ø 9,75-101,1 mm, Attacco: ER40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	237512 ER40
GTIN	4045197608567
Classe articolo	29W

Descrizione**Esecuzione:**

La testina di alesatura di precisione ER va montata direttamente a un mandrino portapinzza ER40.

Uso:

Per barenatura interna con barenì con Ø codolo 16 mm e portautensili.

Ampliabile con adattatore e portainseriti fino a Ø 152,1 mm.

Precisione di regolazione 0,01 mm / tramite nonio 0,002 mm sul Ø.

Barre alesatrici con inserto ISO adatto modello **CC..0602**.

Portainseriti con inserto ISO adatto modello **CC..09T3**.

Fornitura:

1 testina: n. art. 237513 ER40

cad. 1 barra alesatrice (lunghezza di alesatura max.): barra alesatrice n. art. 237630 Ø 9,75 – 20,1 mm (30 mm);

barra alesatrice n. art. 237634 Ø 19,75 – 30,1 mm (72 mm);

barra alesatrice n. art. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm);

barra alesatrice n. art. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 Portainseriti: n. art. 237645 per Ø 87,75 – 101,1 mm (con adattatore n. art. 237534 fino a Ø 114,1 mm).

cad. 1 inserto: n. art. 260052 Dim. CU7010 (oppure usare CC..0602);

n. art. 260058 Dim. CU7010 (oppure usare CC..09T3).

Ricambi:

Per n. art. 237630 – 237642: vite per inserti n. art. 219830.

Per n. art. 237645; 237531; 237532: vite per inserti n. art. 219805.

Raccomandazioni:

Preferibilmente con inserti n. art. 237695 – 237698.

Nota:

Portainseriti n. art. 237531 per ampliamento al Ø del campo da 105,75 a 119,1 mm (fino a 132,1 con adattatore n. art. 237534).

Portainseriti n. art. 237532 per ampliamento al Ø del campo da 125,75 a 139,1 mm (fino a 152,1 con adattatore n. art. 237534). Per il ciclo di barenatura, prestare attenzione all'orientamento del tagliente $\pm 20^\circ$!

Descrizione tecnica

Attacco	ER40
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Barra alesatrice regolabile	237642
Portainseriti	237645
Testina Ø 9,75-152,1 mm Attacco ER40	237513 ER40
Barra alesatrice	237630
CC. T 09T304 Tipo CU7010	260058 CU7010
Barra alesatrice regolabile	237640
CC. T 060204 Tipo CU7010	260052 CU7010
Barra alesatrice	237634
Set senza attacco Ø 9,75-101,1 mm	237539