

Garant**Set di barenatura di precisione Ø 9,75-164 mm, Attacco: HSK63****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	237541 HSK63
GTIN	4045197608512
Classe articolo	29W

Descrizione**Esecuzione:**

Sistema completo per alesature di precisione dal **Ø 9,75 – 164 mm**, con testina n. art. 237546, barra alesatrice e accessori in valigetta.

Ampliabile con ponte n. art. 237560 fino al **Ø 320 mm**. **Precisione di regolazione 0,01 mm per tacca / mediante nonio 0,002 mm sul Ø.**

Uso:

Per barenatura interna con bareni con Ø codolo 16 mm e ponti per alesatura di precisione. Barre alesatrici e portainseriti con inserto ISO adatto modello **CC..0602**.

Fornitura:

1 testina: n. art. 237546 HSK63

cad. 1 barra alesatrice (lunghezza di alesatura max.): n. art. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n. art. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

n. art. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n. art. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

n. art. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); n. art. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 Ponte di appoggio: n. art. 237647 per ampliamento Ø da 86 – 164 mm.

1 Portainseriti per ponte: n. art. 237564 06

1 Inserto: n. art. 260052 Dim. CU7010 (CCMT 060204)

Ricambi:

Vite per inserti n. art. 219830.

Raccomandazioni:

Preferibilmente con inserti n. art. 237695 e 237696.

Descrizione tecnica

Attacco	HSK63
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Barra alesatrice regolabile	237640
Barra alesatrice	237632
Barra alesatrice	237630
TestinaØ 9,75 – 320 mm Attacco HSK63	237546 HSK63
Barra alesatrice	237636
CC. T 060204 Tipo CU7010	260052 CU7010
Barra alesatrice regolabile	237642
Barra alesatrice	237634
Portainserito per ponti Modello 06	237564 06
Ponte	237647
Set senza attaccoØ 9,75-164 mm	237569