

Garant**Testina Ø 9,75 – 320 mm, Attacco: BT40**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	237546 BT40
GTIN	4045197608543
Classe articolo	29W

Descrizione

Esecuzione:

Come monoblocco o attacco HW63. Con passaggio interno di lubrorefrigerante.

Ricambi:

Vite per inserti n. art. 219830.

Passaggio interno per LR: sì

Ø esterno D₁: 63 mm

Lunghezza utile L₁: 81 mm

Sporgenza totale A: 91 mm

Descrizione tecnica

Attacco	BT40
Ø Esterno D ₁	63 mm
Lunghezza utile L ₁	81 mm
Sporgenza totale A	91 mm
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino