

**Garant**
**Ghiera ER25 Ø 39,9 – 70,1 mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	237501
GTIN	4045197579126
Classe articolo	29W

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Il sistema monoblocco è composto da una **testina di barenatura interna con cono integrato** per il facile avvvitamento a un **mandrino a pinza ER25 preesistente**. Regolazione grossolana rapida. **Ampliabile con ponte** n. art. 237508 fino a Ø 100,1 mm.

**Uso:**

Precisione di regolazione 0,01 mm su Ø. Cartuccia a inserto ISO adatto modello **CC..0602**.

**Fornitura:**

Con inserto n. art. 260052 Dim. CU7010.

**Ricambi:**

Vite per inserti n. art. 237606 Dim. 1.

**Raccomandazioni:**

Preferibilmente con inserto n. art. 237695 o 237696.

**Nota:**

Per il ciclo di barenatura interna, prestare attenzione all'orientamento del tagliente  $\pm 20^\circ$ !  
Passaggio interno per LR: sì

**Descrizione tecnica**

Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

---

## Accessori

Ponte Ø 69,9 – 100,1 mm

237508