

Garant**Testina Ø 9,75 – 320 mm, Attacco: HSK63**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	237546 HSK63
GTIN	4045197608550
Classe articolo	29W

Descrizione

Esecuzione:

Come monoblocco o attacco HW63. Con passaggio interno di lubrorefrigerante.

Ricambi:

Vite per inserti n. art. 219830.

Passaggio interno per LR: sì

Ø esterno D₁: 63 mm

Lunghezza utile L₁: 72 mm

Sporgenza totale A: 96 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L ₁	72 mm
Ø Esterno D ₁	63 mm
Attacco	HSK63
Sporgenza totale A	96 mm
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

