

**Garant****Punta a inserti GARANT Power Drill codolo Weldon, 3xD, Ø DC m7: 14,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	234005 14,5
GTIN	4045197695994
Classe articolo	21S

**Descrizione****Esecuzione:**

I canalini elicoidali per il passaggio del LR garantiscono la massima stabilità poiché il nocciolo della punta non è indebolito.

**Tolleranza del foro:** -0,1 / +0,3 mm

**Descrizione:**

Per il massimo delle prestazioni e della stabilità dimensionale. Anche in situazioni di foratura difficili fino a 5xD.

**Uso:**

Con inserti n. art. 234030 - 234098.

**Uso Testo pubblicitario:**

Con inserti n. art. GG2340 – GG2389.

**Per:**

Inserti SOGX 050204.

**Nota:**

Altre dimensioni intermedie con passo da 1/10 disponibili su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Numero taglienti Z	1
Set di viti per inserti	239700 5IP (0,38 Nm)
Codice ISO Inserto	SOGX 050204
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	45 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	20 mm

Lunghezza codolo $L_s$	50 mm
Serie	Power Drill
Ø Nominale D	14,5
Limite di regolazione massimo $V_{max}$	0,25 mm
Sporgenza totale $L_A$	59 mm
Set di inserti per taglienti interni	HB6535
Set di inserti per taglienti interni	HB6640
Set di inserti per taglienti interni	HB630
Set di inserti per taglienti interni	HB6810
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	3×D
Codolo	ISO 9766
Utilizzo foro	per foratura di centraggio
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti

## Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 5IP	239700 5IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 0,38 Nm	211750 0,38
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 5IP	674252 5IP