

**DC. T 11T304, Tipo: CA6525****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260490 CA6525
GTIN	4960664492046
Classe articolo	25E

Descrizione

DC. T 11T304 CA6525 Tipo: CA6525

Rompitrucioli: GK

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 3 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 140 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	GK
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 140 m/min

Tipo	CA6525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 11T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura