

Garant
DC. T 11T308, Tipo: CB7010


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260464 CB7010
GTIN	4045197669780
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 11T308 CB7010 Tipo: CB7010
 Rompitrucoli: SM
 Tolleranza: M
 Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	70 - 180 m/min
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 240 m/min
Impiego secondario	M
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2 mm

Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	SM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	CB7010
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura