

Garant**DC. T 11T308, Tipo: HB7020**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260464 HB7020
GTIN	4045197699732
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 11T308 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	SM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Impiego principale	P

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura