

metabo**Trapano avvitatore a batteria senza batteria, Modello: 602358650****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	070261 602358650
GTIN	4061792188136
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:****Trapano avvitatore a batteria con e senza sistema Metabo Quick.**

Il **sistema Quick consente di risparmiare molto tempo** quando si passa frequentemente dalla foratura all'avvitamento. In pochi secondi, il mandrino con punta può essere sostituito da un portabit con bit, senza alcun attrezzo.

Scegli tra una **dotazione completa** con 2 accumulatori, caricabatterie e robusta valigetta in plastica oppure la **macchina senza accessori** in confezione di cartone, se si è già in possesso di alcune batterie. Accumulatori e caricabatterie possono essere acquistati anche separatamente. Inoltre, su tutti gli accumulatori di Metabo ricevi una **garanzia di 3 anni**, indipendentemente dal numero di cicli di ricarica.

Altri dettagli, come la luminosa **luce da lavoro a LED** e il pratico **gancio da cintura**, garantiscono un comfort ancora maggiore durante il lavoro.

Vantaggi:**Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiprodotto.**

Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per "Cordless Alliance System".

Fornitura:

Incluso mandrino autoserrante, senza batteria né caricabatterie.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Descrizione tecnica

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V
Tensione batteria	18 V
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Numero di batterie contenute	0
Struttura del motore	senza spazzole
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Peso senza batteria	1,7 kg
Denominazione originale prodotto	BS 18 LTX BL I
Coppia massima morbido	65 Nm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Imballaggio	Metabox
Ø Massimo punta elicoidale per legno	68 mm
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Coppia massima duro	130 Nm
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 550 min ⁻¹
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 2000 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore
USP1	18V
USP2	Motore senza spazzole, senza batteria, campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13