

**DC. T 11T304, Tipo: CA510****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260490 CA510
GTIN	4960664697618
Classe articolo	25E

Descrizione

DC. T 11T304 CA510 Tipo: CA510

Rompitrucioli: GK

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 3 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 140 - 450 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Rompitrucioli	GK
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 450 m/min

Tipo	CA510
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 11T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura