

**Garant**
**Testina Ø 9,75 – 88,1 mm, Attacco: SK40**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	237591 SK40
GTIN	4045197608451
Classe articolo	29W

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Come monoblocco o attacco HW63. Con passaggio interno di lubrorefrigerante. Struttura compatta.

**Uso:**

Per acciai per tornitura interna con Ø codolo 16 mm e ponti per alesatura di precisione. Con inserti ISO **modello CC..0602...**

**Raccomandazioni:**

Preferibilmente con inserti n. art. 237695 e 237696.

Passaggio interno per LR: sì

Ø esterno D<sub>1</sub>: 55 mm

Lunghezza utile L<sub>1</sub>: 69 mm

Sporgenza totale A: 90 mm

**Descrizione tecnica**

Attacco	SK40
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	69 mm
Ø Esterno D <sub>1</sub>	55 mm
Sporgenza totale A	90 mm
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

