

Garant
Testina Ø 9,75 – 88,1 mm, Attacco: BT40


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	237591 BT40
GTIN	4045197608468
Classe articolo	29W

Descrizione

Esecuzione:

Come monoblocco o attacco HW63. Con passaggio interno di lubrorefrigerante. Struttura compatta.

Uso:

Per acciai per tornitura interna con Ø codolo 16 mm e ponti per alesatura di precisione. Con inserti ISO **modello CC..0602...**

Raccomandazioni:

Preferibilmente con inserti n. art. 237695 e 237696.

Passaggio interno per LR: sì

Ø esterno D₁: 55 mm

Lunghezza utile L₁: 63 mm

Sporgenza totale A: 90 mm

Descrizione tecnica

Ø Esterno D ₁	55 mm
Attacco	BT40
Lunghezza utile L ₁	63 mm
Sporgenza totale A	90 mm
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

