

Garant**Inserto per taglio, Ø: 2,2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	237621 2,2
GTIN	4045197681454
Classe articolo	29W

Descrizione**Uso:**

Per testine di alesatura Micro. **Codolo di Ø 4 mm** per alloggiamento diretto nella testina n. art. 237490 e 237493.

Descrizione tecnica

Ø Campo mandrino	2,2 - 3,3 mm
Ø Gambo	4 mm
Ø	2,2 mm
Lunghezza L	6 mm
Tipo di prodotto	Mandrino

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	240 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	240 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	240 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	210 m/min	P

Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	170 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	90 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	idoneo	80 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	70 m/min	H
Acciaio < 67 HRC	idoneo	60 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	40 m/min	S
GG(G)	idoneo	150 m/min	K
CuZn	idoneo	290 m/min	N
Grafite, GFRP, CFRP	idoneo	100 m/min	N
Uni	idoneo		
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		