

Garant
Testina a due taglienti HW, Attacco: HW25

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	237610 HW25
GTIN	4045197676719
Classe articolo	20N

Descrizione
Esecuzione:

La testa a due taglienti è composta da un corpo base e da due portainseriti.

Attacco con interfaccia HW.

Possibilità di regolazione dei singoli taglienti.

Mandrino su richiesta.

Uso:

Per l'allargatura dei fori esistenti.

Passaggio interno per LR: sì

Insero adatto: CC..0602..

Lunghezza utile L₁: 56 mm

Ø campo mandrino: 29,5 - 40,1 mm

Vite inserto: 219830

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L ₁	56 mm
Insero adatto	CC..0602..
Vite inserto	219830
Ø Campo mandrino	29,5 - 40,1 mm
Attacco	HW25
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di prodotto

Testina a due taglienti