

TMSError, Lunghezza utile: 3m**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	086260 3
GTIN	4049924500186
Classe articolo	08Z

Descrizione**Esecuzione:**

Imbragature molto resistenti (EN 1492-2) con rivestimento semplice antiabrasione, senza cuciture.

Uso:

Per sollevare e movimentare componenti.

Nota:

Consegna fino alle seguenti capacità di sollevamento: 150 t (poliestere), 180 t (Dyneema).

Descrizione tecnica

Lunghezza utile	3 m
Circonferenza	6 m
Larghezza nastri	54 mm
Carico massimo semplice diretto WLL	3000 kg
Portata semplice con nodo WLL	2400 kg
Portata doppia WLL fino a 7°	6000 kg
Portata doppia WLL 7° – 45°	4200 kg
Portata doppia WLL 45° – 60°	3000 kg
Tipo di prodotto	Cinghia di sollevamento

