

Garant**Set senza attacco Ø 9,75 – 88,1 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	237599
GTIN	4045197602091
Classe articolo	29W

Descrizione**Esecuzione:**

Barre alesatrici e accessori in valigetta. **Precisione di regolazione 0,01 mm per tacca / mediante nonio 0,002 mm sul Ø.**

Regolazione Ø con errore di inversione minimo.

Per Ø 9,75 – 88,1 mm

Uso:

Per acciai per tornitura interna con Ø codolo 16 mm e ponti per alesatura di precisione. Con inserti ISO **modello CC..0602...**

Fornitura:

cad. 1 barra alesatrice (lunghezza di alesatura max.): N. art. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n. art. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

n. art. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n. art. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

cad. 1 barra alesatrice (lunghezza di alesatura max.): N. art. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); n. art. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 portainseriti per ponte: N. art. 237565

1 inserto: N. art. 260052 Dim. CU7010 (CCMT 060204)

Ricambi:

Vite per inserti n. art. 219830.

Raccomandazioni:

Preferibilmente con inserti n. art. 237695 e 237696.

Descrizione tecnica

Attacco	SK40
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino