

Garant
Testina a due taglienti HW, Attacco: HW40

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	237610 HW40
GTIN	4045197676733
Classe articolo	20N

Descrizione
Esecuzione:

La testa a due taglienti è composta da un corpo base e da due portainseriti.

Attacco con interfaccia HW.

Possibilità di regolazione dei singoli taglienti.

Mandrino su richiesta.

Uso:

Per l'allargatura dei fori esistenti.

Passaggio interno per LR: sì

Inserto adatto: CC..09T3..

Lunghezza utile L₁: 75 mm

Ø campo mandrino: 49,5 - 66,5 mm

Vite inserto: 219805

Descrizione tecnica

Vite inserto	219805
Lunghezza utile L ₁	75 mm
Inserto adatto	CC..09T3..
Ø Campo mandrino	49,5 - 66,5 mm
Attacco	HW40
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di prodotto

Testina a due taglienti