



DCMT 070204 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX130



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260502 HBX130
GTIN	4045197669988
Classe articolo	22D

Descrizione

DCMT 070204 Set da 10 pezzi HBX130 Tipo: HBX130
 Rompitrucioli: MM
 Profondità di taglio a_p : 0,1 - 3,75 mm
 Avanzamento f : 0,06 - 0,36 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	MM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,1 - 3,75 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,06 - 0,36 mm/gir,

Tipo	HBX130
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Portainseriti eco
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Serie	Barra alesatrice
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione degli inserti	neutro