

Garant
Testina a due taglienti HW, Attacco: HW50

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 237610 HW50 |
| GTIN | 4045197676740 |
| Classe articolo | 20N |

Descrizione
Esecuzione:

La testa a due taglienti è composta da un corpo base e da due portainseriti.

Attacco con interfaccia HW.

Possibilità di regolazione dei singoli taglienti.

Mandrino su richiesta.

Uso:

Per l'allargatura dei fori esistenti.

Passaggio interno per LR: sì

Inserto adatto: CC..1204..

Lunghezza utile L₁: 90 mm

Ø campo mandrino: 65,5 - 87,5 mm

Vite inserto: 219864

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Inserto adatto | CC..1204.. |
| Vite inserto | 219864 |
| Lunghezza utile L ₁ | 90 mm |
| Ø Campo mandrino | 65,5 - 87,5 mm |
| Attacco | HW50 |
| Passaggio interno per LR | sì |

Tipo di prodotto

Testina a due taglienti