

Garant**Testine e bareni di precisione Ø 9,75 – 88,1 mm, Attacco: SK40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	237586 SK40
GTIN	4045197608413
Classe articolo	29W

Descrizione**Esecuzione:**

Con testina n. art. 237591, barre alesatrici e accessori in valigetta. **Precisione di regolazione 0,01 mm per tacca / mediante nonio 0,002 mm sul Ø.**

Regolazione Ø con errore di inversione minimo.

Per Ø 9,75 – 88,1 mm

Uso:

Per acciai per tornitura interna con Ø codolo 16 mm e ponti per alesatura di precisione. Con inserti ISO **modello CC..0602...**

Fornitura:

1 testina: n. art. 237591 SK40

cad. 1 barra alesatrice (lunghezza di alesatura max.): n. art. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n. art. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

n. art. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n. art. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

cad. 1 barra alesatrice (lunghezza di alesatura max.): n. art. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); n. art. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 Portainseri per ponte: n. art. 237564 06

1 Inserto: n. art. 260052 Dim. CU7010 (CCMT 060204)

Ricambi:

Vite per inserti n. art. 219830.

Raccomandazioni:

Preferibilmente con inserti n. art. 237695 e 237696.

Descrizione tecnica

Attacco	SK40
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Barra alesatrice	237632
Barra alesatrice regolabile	237640
Barra alesatrice	237634
Barra alesatrice	237636
Barra alesatrice regolabile	237642
TestinaØ 9,75 – 88,1 mm Attacco SK40	237591 SK40
CC. T 060204 Tipo CU7010	260052 CU7010
Barra alesatrice	237630
Set senza attaccoØ 9,75 – 88,1 mm	237599