

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
25/10mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260606 25/10
GTIN	4045197655370
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Misura inserto	10 mm
Dimensione codolo	25 mm
Inserto adatto	RC.X 1003
Vite per sottoplacchetta	269013 2
Set di viti per inserti	269028 2
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	32 mm
Codice ISO portautensile	SRGCR/L 2525M10
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	21 mm
Sottoplacchetta	269005 11
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	30 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

## Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Sottoplacchetta Modello 11	269005 11
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500