

**Localizzatore, Modello: GMS120-27****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|------------------|
| Numero d'ordine | 465570 GMS120-27 |
| GTIN | 4053423255331 |
| Classe articolo | 46T |

Descrizione**Esecuzione:**

Localizzazione affidabile anche di oggetti fino a 120 mm di profondità. Tre modalità di rilevamento (costruzioni a secco, metallo, modalità per cavi sotto tensione) per varie applicazioni. Maggiore affidabilità del rilevamento di oggetti mediante segnale ottico e acustico. Visualizzazione del centro esatto dell'oggetto. Il centro dell'oggetto cercato può essere facilmente marcato tramite l'apposita apertura. Ampio display illuminato. Superficie morbida per una migliore tenuta.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Materiali rilevabili: metalli ferrosi e non ferrosi, sottostrutture in legno, cavi sotto tensione.

Fornitura:

Batteria n. art. 081551 Dim. LR6, custodia protettiva.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------------|--------|
| Profondità di rilevamento, acciaio | 100 mm |
|------------------------------------|--------|

| | |
|--|--------------------------|
| Profondità di rilevamento, rame | 120 mm |
| Profondità di rilevamento, legno | 30 mm |
| Grado di protezione IP | IP 54 |
| Peso | 270 g |
| Intervallo di misurazione | 120 mm |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Larghezza | 113 mm |
| Altezza | 78 mm |
| Lunghezza | 208 mm |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081551 LR6 |
| Profondità di rilevamento, cavi sotto corrente | 50 mm |
| Tipo di prodotto | Localizzatore |