

Doccia oculare per montaggio a parete / da tavolo, Modello: 713



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	984151 713
GTIN	4251138218058
Classe articolo	97S

Descrizione

Esecuzione:

Docce oculari per uso interno con soffioni ad alte prestazioni per un getto d'acqua uniforme e controllato. Regolatore automatico integrato per garantire la giusta altezza del getto indipendentemente dalla pressione dell'acqua e dispositivo antiriflusso incorporato per proteggere la rete di distribuzione dell'acqua potabile da eventuali contaminazioni. I manicotti in gomma attorno al soffione proteggono l'utilizzatore dal rischio di lesioni. Le coperture antipolvere si aprono automaticamente all'azionamento della doccia oculare grazie alla pressione dell'acqua. Gli ampi fori situati nei soffioni impediscono il ristagno dell'acqua e quindi la formazione del calcare. Con un soffione, angolato a 45°.

Norma:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263.

Descrizione tecnica

Pressione dinamica	2,5 - 5 bar
Valore della portata	7 l/min
Pressione dinamica	36,26 - 72,52 psi
Situazione di montaggio	montata a parete

Scheda tecnica

Situazione di montaggio	Montaggio su tavolo
Filettatura raccordo BSP	1/2 fil. interna pollici
Profondità	65 mm
Lunghezza tubo	1500 mm
Altezza	270 mm
Funzione	Doccetta per lavaggio occhi
Funzione	Stazione di lavaggio mani
Larghezza	65 mm
Peso	0,85 kg
Tipo di prodotto	Doccetta per lavaggio occhi