

Doccia oculare per montaggio a parete / da tavolo, Modello: 712**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	984151 712
GTIN	4251138221232
Classe articolo	97S

Descrizione**Esecuzione:**

Docce oculari per uso interno con soffioni ad alte prestazioni per un getto d'acqua uniforme e controllato. Regolatore automatico integrato per garantire la giusta altezza del getto indipendentemente dalla pressione dell'acqua e dispositivo antiriflusso incorporato per proteggere la rete di distribuzione dell'acqua potabile da eventuali contaminazioni. I manicotti in gomma attorno al soffione proteggono l'utilizzatore dal rischio di lesioni. Le coperture antipolvere si aprono automaticamente all'azionamento della doccia oculare grazie alla pressione dell'acqua. Gli ampi fori situati nei soffioni impediscono il ristagno dell'acqua e quindi la formazione del calcare. con un soffione

Norma:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263

Descrizione tecnica

Situazione di montaggio	montata a parete
Situazione di montaggio	Montaggio su tavolo
Pressione dinamica	2,5 - 5 bar
Valore della portata	7 l/min

Pressione dinamica	36,26 - 72,52 psi
Peso	0,8 kg
Lunghezza tubo	1500 mm
Larghezza	65 mm
Funzione	Doccetta per lavaggio occhi
Funzione	Stazione di lavaggio mani
Profondità	65 mm
Altezza	240 mm
Filettatura raccordo BSP	1/2 filettatura interna pollici
Tipo di prodotto	Doccetta per lavaggio occhi