

Doccia di emergenza, Modello: 837



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	984161 837
GTIN	4251138218218
Classe articolo	97S

Descrizione

Esecuzione:

Doccia di emergenza per il corpo dotata di doccia oculare con contenitore di raccolta, adatta per il montaggio a pavimento. Le docce di emergenza indipendenti vengono utilizzate quando non è possibile effettuare un montaggio a parete o è necessario creare un punto di accesso centrale per il primo soccorso. Con soffione ad alte prestazioni per un getto d'acqua controllato, uniforme e delicato. Portate volumiche selezionabili da 50 a 110 litri al minuto. Struttura autodrenante, pressoché priva di calcare ed esente da manutenzione, nonché molto robusta e resistente alla corrosione. Rivestimento in poliestere termovernicato resistente alle sostanze chimiche, ideale per l'utilizzo in ambienti aggressivi.

Norma:

DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006, DIN EN 15154-5:2019, ANSI Z358.1-2014, DVGW NW-0416CL0425, DVGW NW-0417CL0263

Descrizione tecnica

Pressione dinamica	1,5 - 3 bar
Pressione dinamica	2,5 - 5 bar
Valore della portata della doccia di emergenza	50 l/min

Filettatura raccordo BSP	1,1/4 pollici
Campo di applicazione	Interno
Valore della portata della doccia per occhi/viso	14 l/min
Profondità	630 mm
Pressione dinamica	21,76 - 43,51 psi
Pressione dinamica	36,26 - 72,52 psi
Altezza	2330 mm
Situazione di montaggio	montata a pavimento
Larghezza	425 mm
Peso	15,4 kg
Tipo di prodotto	Doccia di emergenza