

Doccia oculare con contenitore di raccolta, Modello: 300



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	984152 300
GTIN	4251138218171
Classe articolo	97S

Descrizione

Esecuzione:

Docce oculari per uso interno con soffioni ad alte prestazioni per un getto d'acqua uniforme e controllato. Regolatore automatico integrato per garantire la giusta altezza del getto indipendentemente dalla pressione dell'acqua e dispositivo antiriflusso incorporato per proteggere la rete di distribuzione dell'acqua potabile da eventuali contaminazioni. I manicotti in gomma attorno al soffione proteggono l'utilizzatore dal rischio di lesioni. Le coperture antipolvere si aprono automaticamente all'azionamento della doccia oculare grazie alla pressione dell'acqua. Gli ampi fori situati nei soffioni impediscono il ristagno dell'acqua e quindi la formazione del calcare. con 2 soffioni, contenitore di raccolta e leva PUSH fotoluminescente

Norma:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263

Descrizione tecnica

Valore della portata	14 l/min
Pressione dinamica	36,26 - 72,52 psi
Situazione di montaggio	montata a parete
Pressione dinamica	2,5 - 5 bar
Larghezza	400 mm
Peso	3 kg

Profondità	415 mm
Funzione	Doccetta per lavaggio occhi
Altezza	235 mm
Filettatura raccordo BSP	3/4 filettatura interna pollici
Tipo di prodotto	Doccetta per lavaggio occhi