



Sbavatore in acciaio legato per interno/esterno, Modello: 10-54E



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	814921 10-54E
GTIN	4039976085830
Classe articolo	86A

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in alluminio anodizzato, cono di sbavatura in acciaio speciale temprato. Incluso esagono esterno sui due lati – per sbavatura meccanica (fino a 300 g/min).

Uso:

Sbavatura interna ed esterna professionale di tubi in acciaio legato, acciaio, rame, plastica e alluminio. **Ideale per tubi in acciaio inossidabile.**

Descrizione tecnica

Possibilità si sbavatura manuale	sì
Per Ø tubo	10 - 54 mm
Materiale corpo	Alluminio anodizzato
Tipo di prodotto	Sbavatore