



Apparecchio piegatubi "Sinus" con matrici e valigetta, Per Ø esterno del tubo: 12-22mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	822011 12-22
GTIN	4039976026925
Classe articolo	84C

Descrizione

Esecuzione:

Robusto piegatubi manuale universale per la curvatura a freddo dei tubi. Le matrici e i pattini sono realizzati in **poliammide rinforzata con fibra di vetro**, un materiale molto resistente e al contempo leggero. Le matrici sono intercambiabili per tubi con Ø diversi. L'apparecchio piegatubi può essere utilizzato in modo stazionario nella morsa o in modo mobile a mano.

Uso:

Per la piegatura sia di tubi in rame morbido sia duro, di tubi in rame isolati termicamente, tubi in acciaio, in alluminio e VA con dimensioni del diametro esterno 10 – 22 mm (per tubi VA 12 – 18 mm). Angolo di piegatura fino a 180°. (Spessore max. della parete dei tubi 1,5 mm, dei tubi di rame morbido fino a 3 mm, VA fino a 1,5 mm.)

Contenuto:

Apparecchio piegatubi: 1 pz.

Cad. 1 matrice per Ø esterno dei tubi: 12; 15; 18; 22 mm

Cad. 1 pattino per Ø esterno dei tubi: 12; 15; 18; 22 mm

Fornitura:

Composto da meccanismo di piegatura in acciaio temprato, perni di fissaggio, 4 matrici, 4 pattini e da uno speciale spray, in cassetta di lamiera di acciaio.

Descrizione tecnica

Per Ø esterno del tubo	12; 15; 18; 22 mm
Numero di pattini	4
Numero di apparecchi piegatubi	1
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS02: Fiamma
Numero di matrici	4
Imballaggio	Cassetta di lamiera di acciaio
Angolo di curvatura massimo	180 grado
Materiale matrice	Poliammide rinforzato con fibra di vetro
Materiale pattino	Poliammide rinforzato con fibra di vetro
Tipo di prodotto	Apparecchio per piegatura

Accessori

Pattino Per Ø esterno del tubo 15 mm	822120 15
Matrice Per Ø esterno del tubo 18 mm	822110 18
Pattino Per Ø esterno del tubo 18 mm	822120 18
Matrice Per Ø esterno del tubo 22 mm	822110 22