

**Trapano avvitatore a percussione a batteria, Modello: 7104076H3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	070100 7104076H3
GTIN	
Classe articolo	03F

Descrizione**Esecuzione:**

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità, con motore senza spazzole.

- **Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo dolce e sicuro, rotazione oraria/antioraria.**
- **Trasmissione in metallo a 2 velocità con meccanismo a percussione commutabile per forare su metallo, pietra e muratura.**
- **Regolazione della coppia a più fasi e mandrino rimovibile.**
- **Incluso mandrino in metallo QuickIN (120 Nm) con ganasce con riporto in metallo duro e forze di serraggio elevate.**
- **Tecnologia FEIN SafetyCell. Protegge la batteria e la macchina da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo.**

Fornitura:

Inclusi 1× mandrino QuickIN (120 Nm), 1× clip da cintura, 1× L-BOXX.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 - 073866.

Descrizione tecnica

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Struttura del motore	Senza spazzole

Peso	1,8 kg
Ø Massimo punta elicoidale per legno	50 mm
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	13 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	4 Ah
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione	<2,5 m/s ²
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Numero massimo giri 2 velocità	2000 min ⁻¹
Coppia massima morbido	38 Nm
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 450 min ⁻¹
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione	13 m/s ²
Denominazione originale prodotto	ASB 18 Q AS
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Coppia massima duro	60 Nm
Tipo di prodotto	Trapani avvitatori a percussione