

**Trapano avvitatore a percussione a batteria, Modello: 71040761****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	070100 71040761
GTIN	4014586898865
Classe articolo	03F

**Descrizione****Esecuzione:**

**Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità, con motore senza spazzole.**

- **Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo dolce e sicuro, rotazione oraria/antioraria.**
- **Trasmissione in metallo a 2 velocità con meccanismo a percussione commutabile per forare su metallo, pietra e muratura.**
- **Regolazione della coppia a più fasi e mandrino rimovibile.**
- **Incluso mandrino in metallo QuickIN (120 Nm) con ganasce con riporto in metallo duro e forze di serraggio elevate.**
- **Tecnologia FEIN SafetyCell. Protegge la batteria e la macchina da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo.**

**Fornitura:**

**Senza batteria e caricabatterie.**

Inclusi 1x mandrino QuickIN (120 Nm), 1x clip da cintura, 1x L-BOXX.

**Nota:**

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 - 073866.

**Descrizione tecnica**

Struttura del motore	Senza spazzole
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Denominazione originale prodotto	ASB 18 Q AS Select
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Peso	1,5 kg
Coppia massima duro	60 Nm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di batteria	Ioni di litio
Ø Massimo punta elicoidale per legno	50 mm
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	13 mm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Tensione batteria	18 V
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Numero di batterie contenute	0
Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione	130 m/s <sup>2</sup>
Numero massimo giri 2 velocità	2000 min <sup>-1</sup>
Coppia massima morbido	38 Nm
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Tipo di prodotto	Trapani avvitatori a percussione