



Trapano avvitatore a batteria, Modello: 71132461



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070200 71132461
GTIN	4014586898872
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a batteria a 2 e 4 velocità

- Per risultati di foratura e avvitatura precisi.
- Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo dolce e sicuro, rotazione oraria/antioraria.
- Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata.
- Ottimo bilanciamento del peso ed ergonomia con inserti morbidi per uso prolungato senza affaticarsi.
- Massimo avanzamento del lavoro con le batterie AMPShare 18V ProCore: La tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria aumentata del 135%. Tecnologia delle celle di ultimissima generazione e gestione intelligente della batteria consentono prestazioni superiori fino all'87% rispetto a quella delle batterie tradizionali.

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità con motore senza spazzole e interfaccia QuickIN.

Perfetto per foratura e maschiatura fino a 10 mm.

- Regolazione meccanica della coppia.
- Struttura compatta.
- Motore FEIN PowerDrive senza spazzole con rendimento maggiore del 30% e lunga durata.

Fornitura:

Mandrino QuickIN, clip da cintura, portabit, L-BOXX

Nota:

Per batterie, caricabatterie e starter set adatti vedi n. art. 073851 - 073866.

Descrizione tecnica

Ø Massimo punta elicoidale per legno	50 mm
Numero massimo giri 2 velocità	2000 min ⁻¹
Coppia massima duro	60 Nm
Utilizzo tipico	Strong
Denominazione originale prodotto	ABS 18 Q AS Select
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Coppia massima morbido	38 Nm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Vibrazione massima a norma EN	<2,5 m/s ²
Tensione batteria	18 V
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Peso	1,4 kg
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Numero massimo giri 1 velocità	450 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore
USP1	Trasmissione a 4 velocità. 18V
USP2	adatto per legno e acciaio, mandrino a serraggio rapido, campo di serraggio 1,5-13, senza batteria

Accessori

Starter set a batteria Modello 92604324

073832 92604324

Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria
FE18 V

073837 FE18