



## Trapano avvitatore a batteria senza batteria e caricabatterie, Modello: 71161561



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070200 71161561
GTIN	4014586900100
Classe articolo	03F

### Descrizione

#### Esecuzione:

#### Trapano avvitatore a batteria a 2 e 4 velocità

- Per risultati di foratura e avvitatura precisi.
- Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo dolce e sicuro, rotazione oraria/antioraria.
- Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata.
- Ottimo bilanciamento del peso ed ergonomia con inserti morbidi per uso prolungato senza affaticarsi.
- Massimo avanzamento del lavoro con le batterie AMPShare 18V ProCore: La tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria aumentata del 135%. Tecnologia delle celle di ultimissima generazione e gestione intelligente della batteria consentono prestazioni superiori fino all'87% rispetto a quella delle batterie tradizionali.

#### Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità con motore senza spazzole e interfaccia QuickIN MAX. Prestazioni senza compromessi per foratura e maschiatura fino a 13 mm.

- Trasmissione a 4 velocità interamente in metallo. Con numero di giri fino a 4000 giri/min per velocità di taglio ottimali nel metallo per ogni tipo di foro da 1,5 a 80 mm.
- Il potente motore FEIN PowerDrive senza spazzole con un rendimento maggiore del 30% consente una durata più lunga.

## Scheda tecnica

- **Lavoro sicuro e controllato mediante KickBack Control, protezione contro il riavvio, protezione contro i sovraccarichi e impugnatura supplementare estraibile.**
- **L'innovativa funzione di regolazione consente l'avvitamento nel legno a velocità ridotta per risultati di lavoro perfetti.**
- **Pannello di comando intuitivo con LED a luminosità regolabile per una perfetta illuminazione dell'area di lavoro a seconda del materiale.**

### Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie. Mandrino QuickIN, clip da cintura, impugnatura, portabit, L-BOXX

### Nota:

Per batterie, caricabatterie e starter set adatti vedi n. art. 073851 - 073866.

## Descrizione tecnica

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Numero massimo giri 2 velocità	850 min <sup>-1</sup>
Ø Massimo punta elicoidale per legno	60 mm
Denominazione originale prodotto	ASCM 18-4 QM AS Select
Tipo di batteria	Ioni di litio
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Vibrazione massima a norma EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Coppia massima duro	90 Nm
Numero massimo giri 4° velocità	4000 min <sup>-1</sup>
Tensione batteria	18 V
Coppia massima morbido	45 Nm
Numero massimo giri 1 velocità	430 min <sup>-1</sup>
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Peso	1,3 kg
Numero massimo giri 3° velocità	2000 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore
USP1	Trasmissione a 4 velocità. 18V

## Scheda tecnica

USP2

adatto per legno e acciaio, mandrino a serraggio rapido, campo di serraggio 1,5-13, senza batteria

### Accessori

Starter set a batteria Modello 92604324

073832 92604324

Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE18 V

073837 FE18