



Trapano avvitatore 18 V, 2 velocità, trapano avvitatore a batteria, campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13, nella valigetta di trasporto



Dati di ordinazione

Numero d'ordine

070205 711SET

GTIN

Classe articolo

03F

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a batteria a 2 e 4 velocità

- Per risultati di foratura e avvitatura precisi.
- Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo dolce e sicuro, rotazione oraria/antioraria.
- Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata.
- Ottimo bilanciamento del peso ed ergonomia con inserti morbidi per uso prolungato senza affaticarsi.
- Massimo avanzamento del lavoro con le batterie AMPShare 18V ProCore: La tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria aumentata del 135%. Tecnologia delle celle di ultimissima generazione e gestione intelligente della batteria consentono prestazioni superiori fino all'87% rispetto a quella delle batterie tradizionali.

Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità con motore senza spazzole e interfaccia QuickIN MAX. Prestazioni senza compromessi per foratura e maschiatura fino a 13 mm.

- **Trasmissione a 4 velocità interamente in metallo.** Con numero di giri fino a 4000 giri/min per velocità di taglio ottimali nel metallo per ogni tipo di foro da 1,5 a 80 mm.
- Il potente motore FEIN PowerDrive senza spazzole con un rendimento maggiore del 30% consente una durata più lunga.

Scheda tecnica

- **Lavoro sicuro e controllato mediante KickBack Control, protezione contro il riavvio, protezione contro i sovraccarichi e impugnatura supplementare estraibile.**
- **L'innovativa funzione di regolazione consente l'avvitamento nel legno a velocità ridotta per risultati di lavoro perfetti.**
- **Pannello di comando intuitivo con LED a luminosità regolabile per una perfetta illuminazione dell'area di lavoro a seconda del materiale.**

Fornitura:

Inclusi batteria e caricabatterie. Mandrino QuickIN, clip da cintura, impugnatura, portabit, L-BOXX e testa angolare in metallo, adattatore per bussole da 1/2 pollice, portabit da 1/4 pollice, adattatore per maschiatura con due pinze di serraggio per Ø codolo di 4,5 e 6 mm.

Descrizione tecnica

Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Denominazione originale prodotto	ASCM 18-4
Numero massimo giri 4° velocità	4000 min ⁻¹
Tipo di batteria	Ioni di litio
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Coppia massima morbido	45 Nm
Numero massimo giri 2 velocità	850 min ⁻¹
Numero massimo giri 1 velocità	430 min ⁻¹
Numero di batterie contenute	2
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Coppia massima duro	90 Nm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Ø Massimo punta elicoidale per legno	60 mm
Numero massimo giri 3° velocità	2000 min ⁻¹
Vibrazione massima a norma EN	<2,5 m/s ²
Tensione batteria	18 V
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore
USP1	18 V, 2 velocità

USP2

Campo di serraggio del
mandrino autoserrante 1,5-13,
in valigetta di trasporto

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/070205-711SET>
